

DESCRIPCIÓN

El analizador de humedad rápido halógeno se utiliza principalmente para medir el contenido de agua del té y otros alimentos, con una precisión del 0,01 %. El medidor de humedad es de tamaño pequeño y rápido en la medición, lo que es adecuado para varias plantas de té.

VENTAJA

Rango máximo de pesaje: 120 g
Valor de error de la pantalla digital: 0,005 g
Error de legibilidad: 0,01 %
Temperatura de calentamiento: 40-200 °C

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones del medidor de humedad del té:

Número de modelo	DL-SFY-120
Máxima capacidad	120g
Mostrar valor de índice	0.005g
Legibilidad	0.01%
fuentes de calor	Lámpara halógena en forma de anillo
Rango de temperatura de calentamiento	40-200 °C
Calibración de peso	100 gramos
Tamaño de la cacerola	Φ90mm
Sensor	Sensor de fuerza electromagnética
Monitor	LCD
Procedimiento de calentamiento	Calentamiento estándar, Calentamiento rápido, Calentamiento escalonado
Modo de apagado	Tiempo de apagado, apagado automático, apagado manual
Rango de tiempo de calentamiento	1-99 minutos
Dimensiones externas	310*205*200mm












深圳奥立实验仪器有限公司
仪器型号: SN-120A 称量精度: 0.001g
最大称量: 120g 称量精度: 0.01%
最大容量: 1000ml 工作电压: AC220V 50Hz

HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Max= 120g 06:20 AUTO 105°C
d= 5mg



78.02 %MC

温度/℃
时间/Time
%/g
单位切换/Unit

▶ 开始/增加 Start/Up
→ 0/T ← 清零/减少 Tare/Down
|| 停止/关机 Stop/Off

回家/Home
打印/Print





CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos ponemos en contacto contigo en unos 10 minutos ↓ ↓